




[図1]




[図2]




[図3]



[図4]




[図6]



[図7]


	No.	中間膜	中間膜厚さ	工程	長辺	短辺	長辺	短辺	斜辺	斜辺	基板構成	
					C-D	A-C	A-B	B-D	B-C	A-D		
比較例	1	PVB	0.76mm	オートクレーブ	8.0	2.0	8.0	2.0	9.0	9.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
比較例	2	PVB	3.05mm	オートクレーブ	5.0	1.0	2.5	1.0	4.5	3.5	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
比較例	3	PVB	3.05mm	オートクレーブ	4.0	1.5	3.0	1.0	4.0	5.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
実施例	1	PVB	0.76mm	オートクレーブ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
実施例	2	PVB	0.76mm	オートクレーブ	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	1.5	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
比較例	4	EVA	0.8mm	ラバーバッグ	9.0	2.0	9.0	2.5	12.0	10.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
比較例	5	EVA	2.0mm	ラバーバッグ	8.0	3.0	8.0	3.0	10.0	11.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
比較例	6	EVA	3.2mm	ラバーバッグ	7.0	0.5	6.0	1.0	8.0	7.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
実施例	3	EVA	0.8mm	ラバーバッグ	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm
実施例	4	EVA	0.8mm	ラバーバッグ	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	ソーダライムガラス 厚さ4mm	無アルカリガラス 厚さ1.1mm

[図8]



[図9]

(A)



(B)

